


Garant**Elektronická zkušební souprava krouticího momentu, Maximální utahovací moment: 1000Nm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	654413 1000
GTIN	4067263152453
Třída artiklu	61D

Popis

Provedení:

Pro použití mechanických a digitálních momentových klíčů (ne HCT) a šroubováků, nastavení a kontrola vypínatelných, pravotočivých a levotočivých momentových klíčů a šroubováků.

- **Displej:** Velký, kontrastní TFT displej se stabilním úhlem pohledu 2,8 palce s dvojitou stupnicí. Se zobrazením paměti.
- **Místo v paměti:** 1000 naměřených hodnot s časovým razítkem (včetně data a času) a 20 konfigurovatelných testovacích případů.
- **Režimy:** Průběžná hodnota (Track), rozpoznání bodu zlomu (First-Peak) a zobrazení vrcholové hodnoty (Peak-Hold).
- **Upevnění:** Lze upevnit pomocí 4 šroubů (M10) k rovným plochám (stůl, stěna apod.).
- **3 vybrání** pro bezpečné uložení adaptérů (zvětšovací díl).
- **Datový výstup:** Možnost přes USB-C. Data je možné exportovat jako soubor .csv.
- **Ochrana heslem:** Možná jako ochrana před neoprávněným přístupem do nabídky (hlavní heslo) a pro zabezpečení testovacích případů. Kromě toho lze nastavit, aby bylo v případě nesprávného provedení testu možné pokračovat v práci jen po zadání hesla.
- **Výstražné signály:** Optické (změna barvy na displeji) a akustické (bzučák). Okamžitý předběžný výstražný signál je možné nastavit individuálně. Akustický výstražný signál můžete deaktivovat podle potřeby.
- **Třída ochrany IP40**

- **Jazyky:** němčina, angličtina, španělština, italština, francouzština.
- **Tovární nastavení:** Možnost provedení resetu do továrního nastavení.
- **Zobrazení verze softwaru s výrobním číslem a datem poslední kalibrace.** Na zkoušečce krouticího momentu můžete nastavit datum příští kalibrace.

Měrné jednotky: Nm, lbfft, lbfin.

Funkce:

IP40: Je dána ochrana proti vnikání cizích těles s $\varnothing > 1$ mm, avšak měl by být udržován odstup od nástrojů a drátů, není dána ochrana před vodou.

Přesnost:

Ve směru a proti směru hodinových ručiček: +/- 1 %.

Rozsah dodávky:

Datový kabel USB-C (1,8 m), síťový napáječ, adaptér pro jednotlivé státy (typ A, C, G a I), osvědčení o shodě. Včetně stabilního plastového kufříku.

Upozornění:

Odpovídající přídatné adaptéry jsou dostupné pod číslem 649550 a č. 650006.

Technický popis

Maximální utahovací moment	1000 Nm
Zobrazovací přístroj šířka	171 mm
Zdroj energie	síťový provoz
Rozlišení	1 Nm
Přesnost měření utahovacího momentu	±1 %
Vnější 6hran	27 mm
Zobrazovací přístroj hloubka	161 mm
Rozsah měření	100 - 1000 Nm
Hmotnost	3,3 kg
Ochranná třída IP	IP 40
Zobrazovací přístroj výška	86 mm
Nastavení utažení	Utahování doprava a doleva
Rozhraní	USB rozhraní
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Kalibrování	O4
Druh produktu	Zkoušečka krouticího momentu

Služby

Kalibrace oboustranněMomentová zkoušečka / senzor
Maximální utahovací moment 1000/2 Nm

020140 1000/2

Kalibrace DAkkS oboustranněMomentová zkoušečka /
senzor Maximální utahovací moment 1000/2 Nm

020150 1000/2