


Garant**Elektronická zkoušečka kroutícího momentu, Maximální utahovací moment: 350Nm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	654413 350
GTIN	4067263152446
Třída artiklu	61D

Popis**Provedení:**

Pro použití mechanických a digitálních momentových klíčů (ne HCT) a šroubováků, nastavení a kontrola vypínatelných, pravotočivých a levotočivých momentových klíčů a šroubováků.

- **Displej: Velký, kontrastní TFT displej se stabilním úhlem pohledu 2,8 palce s dvojitou stupnicí. Se zobrazením paměti.**
- **Místo v paměti: 1000 naměřených hodnot s časovým razítkem (včetně data a času) a 20 konfigurovatelných testovacích případů.**
- **Režimy: Průběžná hodnota (Track), rozpoznání bodu zlomu (First-Peak) a zobrazení vrcholové hodnoty (Peak-Hold).**
- **Upevnění: Lze upevnit pomocí 4 šroubů (M10) k rovným plochám (stůl, stěna apod.).**
- **3 vybrání pro bezpečné uložení adaptérů (zvětšovací díl).**
- **Datový výstup: Možnost přes USB-C. Data je možné exportovat jako soubor .csv.**
- **Ochrana heslem: Možná jako ochrana před neoprávněným přístupem do nabídky (hlavní heslo) a pro zabezpečení testovacích případů. Kromě toho lze nastavit, aby bylo v případě nesprávného provedení testu možné pokračovat v práci jen po zadání hesla.**
- **Výstražné signály: Optické (změna barvy na displeji) a akustické (bzučák). Okamžik předběžné výstrahy je možné nastavit individuálně. Akustický výstražný signál můžete deaktivovat podle potřeby.**
- **Třída ochrany IP40**

- **Jazyky:** němčina, angličtina, španělština, italština, francouzština.
- **Tovární nastavení:** Možnost provedení resetu do továrního nastavení.
- **Zobrazení verze softwaru s výrobním číslem a datem poslední kalibrace.** Na zkoušečce **krouticího momentu můžete nastavit datum příští kalibrace.**

Měrné jednotky: Nm, lbfft, lbfin.

Funkce:

IP40: Je dána ochrana proti vnikání cizích těles s $\varnothing > 1$ mm, avšak měl by být udržován odstup od nástrojů a drátů, není dána ochrana před vodou.

Přesnost:

Ve směru a proti směru hodinových ručiček: +/- 1 %.

Rozsah dodávky:

Datový kabel USB-C (1,8 m), síťový napáječ, adaptér pro jednotlivé státy (typ A, C, G a I), osvědčení o shodě. Včetně stabilního plastového kufříku.

Upozornění:

Odpovídající přídatné adaptéry jsou dostupné pod číslem 649550 a č. 650006.

Technický popis

Maximální utahovací moment	350 Nm
Zobrazovací přístroj výška	86 mm
Rozlišení	0,1 Nm
Rozsah měření	20 - 350 Nm
Zobrazovací přístroj hloubka	161 mm
Upínací 4hran	1/2 palec
Ochranná třída IP	IP 40
Hmotnost	3 kg
Zobrazovací přístroj šířka	146 mm
Zdroj energie	Síťový provoz
Přesnost měření utahovacího momentu	±1 %
Nastavení utažení	Utahování doprava a doleva
Rozhraní	USB rozhraní
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Kalibrování	O4
Druh produktu	Zkoušečka krouticího momentu

Služby

Kalibrace oboustranněMomentová zkoušečka / senzor
Maximální utahovací moment 400/2 Nm

020140 400/2

Kalibrace DAkkS oboustranněMomentová zkoušečka /
senzor Maximální utahovací moment 1000/2 Nm

020150 1000/2