

**Strojní závitník HOLEX Clever Tap, bez povlaku, UNC: 4-40****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 137868 4-40 |
| GTIN | 4067263161455 |
| Třída artiklu | 12H |

Popis**Provedení:****HOLEX Clever Tap:**

Stabilní závitník pro konvenční standardní použití. Vysoce kvalitní řezný materiál HSS-E a geometrie pro ocelové materiály. Povrch: Popouštěný profil závitů v barvě bronz. **HSS-E**

Použití:

Pro jednotný hrubý závit UNC ASME – B1.1.

Technický popis

| | |
|-------------------------|----------|
| Rozměr závitů | 4-40 UNC |
| Hloubka závitů | 7,1 mm |
| Počet drážek na třísky | 3 |
| Závit Ø | 2,84 mm |
| Druh závitů | UNC |
| Ø otvoru pod závit | 2,35 mm |
| Celková délka L | 56 mm |
| Stopka 4hran □ | 2,7 mm |
| Stoupání závitů | 0,635 mm |
| Ø stopky D _s | 3,5 mm |
| Chodů na palec | 40 |
| Řezný materiál | HSS E |

| | |
|----------------------------|---|
| Norma | DIN 371 |
| Počet břitů Z | 3 |
| Řada | CleverTap |
| Povlak | bez povlaku |
| Vrcholový úhel | 60 stupeň |
| Toleranční třída | 2B |
| Tvar náběhu | C |
| Úhel sklonu šroubovice | 40 stupeň |
| Stopka | Válcová stopka s h9 |
| Vnitřní chlazení | ne |
| Použití při způsobu vrtání | do 2,5×D při slepém otvoru |
| Směr řezu | pravý |
| Typ nástroje na závity | Strojní závitník pro konvenční obrábění |
| Barevný kroužek | bez |
| Druh produktu | Závitník |

Údaje o uživateli

| | Použití | V _c | Kód ISO |
|------------------------------|-----------------|----------------|---------|
| Alu | omezené použití | 13 m/min | N |
| Hliník (krátké třísky) | omezené použití | 13 m/min | N |
| Ocel < 500 N/mm ² | vhodný | 12 m/min | P |
| Ocel < 750 N/mm ² | vhodný | 12 m/min | P |
| Ocel < 900 N/mm | omezené použití | 6 m/min | P |
| Olej | vhodný | | |
| mokrý max. | vhodný | | |