

HOLEX**Strojní závitník HOLEX Clever Tap, bez povlaku, UNC: 10-24****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	137868 10-24
GTIN	4067263162322
Třída artiklu	12H

Popis**Provedení:****HOLEX Clever Tap:**

Stabilní závitník pro konvenční standardní použití. Vysoce kvalitní řezný materiál HSS-E a geometrie pro ocelové materiály. Povrch: Popouštěný profil závitů v barvě bronz. **HSS-E**

Použití:

Pro jednotný hrubý závit UNC ASME – B1.1.

Technický popis

Hloubka závitů	12 mm
Závit Ø	4,83 mm
Stoupání závitů	1,058 mm
Celková délka L	70 mm
Ø stopky D _s	6 mm
Chodů na palec	24
Stopka 4hran □	4,9 mm
Počet drážek na třísky	3
Řezný materiál	HSS E
Ø otvoru pod závit	3,9 mm
Počet břitů Z	3
Rozměr závitů	10-24 UNC

Druh závitu	UNC
Norma	DIN 371
Řada	CleverTap
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Toleranční třída	2B
Tvar náběhu	C
Úhel sklonu šroubovice	40 stupeň
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2,5×D při slepém otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Alu	omezené použití	13 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	12 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	12 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	6 m/min	P
Olej	vhodný		
mokrý max.	vhodný		