

**Strojní závitník HOLEX Clever Tap, bez povlaku, UNF: 5/16-24****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	133404 5/16-24
GTIN	4067263161929
Třída artiklu	12H

Popis**Provedení:****S utvařečem třísky.****HOLEX Clever Tap:**

Stabilní závitník pro konvenční standardní použití. Vysoce kvalitní řezný materiál HSS-E a geometrie pro ocelové materiály. Povrch: Popouštěný profil závitu v barvě bronzu.

Použití:**Pro jednotný jemný závit UNF ASME– B1.1.**

Druh závitu: UNF

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 374

Chodů na palec: 24

Závit Ø: 7,94 mm

Celková délka L: 90 mm

Ø stopky D_s: 8 mm

Stopka 4hran □: 6,2 mm

Ø otvoru pod závit: 6,9 mm

Technický popis

Hloubka závitu	23,79 mm
Celková délka L	90 mm
Ø stopky D _s	8 mm
Rozměr závitu	5/16-24 UNF
Řezný materiál	HSS E

Závit Ø	7,94 mm
Stopka 4hran □	6,2 mm
Druh závitu	UNF
Stoupání závitu	1,058 mm
Počet drážek na třísky	3
Ø otvoru pod závit	6,9 mm
Chodů na palec	24
Počet břitů Z	3
Norma	DIN 374
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Toleranční třída	2B
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Alu	omezené použití	13 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	12 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	12 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	6 m/min	P

Olej	vhodný
mokrý max.	vhodný