

HOLEX**Strojní závitník HOLEX Clever Tap, bez povlaku, UNF: 1/4-28****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	138004 1/4-28
GTIN	4067263162407
Třída artiklu	12H

Popis**Provedení:****HOLEX Clever Tap:**

Stabilní závitník pro konvenční standardní použití. Vysoce kvalitní řezný materiál HSS-E a geometrie pro ocelové materiály. Povrch: Popouštěný profil závitu v barvě bronz. **HSS-E**

Použití:

Pro jednotný jemný závit UNF ASME– B1.1.

Technický popis

Hloubka závitu	15,9 mm
Počet drážek na třísky	3
Chodů na palec	28
Řezný materiál	HSS E
Závit Ø	6,35 mm
Norma	DIN 371
Ø stopky D _s	7 mm
Stopka 4hran □	5,5 mm
Druh závitu	UNF
Počet břitů Z	3
Rozměr závitu	1/4-28 UNF
Ø otvoru pod závit	5,5 mm

Stoupání závitu	0,907 mm
Celková délka L	80 mm
Řada	CleverTap
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Toleranční třída	2B
Tvar náběhu	C
Úhel sklonu šroubovice	40 stupeň
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2,5×D při slepém otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Alu	omezené použití	13 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	12 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	12 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	6 m/min	P
Olej	vhodný		
mokrý max.	vhodný		