

HOLEX**Strojní závitník HOLEX Clever Tap, bez povlaku, MF: 14X1,25****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	136255 14X1,25
GTIN	4067263162209
Třída artiklu	12H

Popis**Provedení:****HOLEX Clever Tap:**

Stabilní závitník pro konvenční standardní použití. Vysoce kvalitní řezný materiál HSS-E a geometrie pro ocelové materiály. Povrch: Popouštěný profil závitů v barvě bronzu.

Druh závitů: MF

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 374

Toleranční třída: ISO 2 6H

Stoupání závitů: 1,25 mm

Celková délka L: 100 mm

Ø stopky D_s: 11 mm

Stopka 4hran □: 9 mm

Ø otvoru pod závit: 12,8 mm

Technický popis

Řezný materiál	HSS E
Počet drážek na třísky	3
Počet břitů Z	3
Toleranční třída	ISO 2 6H
Ø otvoru pod závit	12,8 mm
Druh závitů	MF
Norma	DIN 374

Rozměr závitu	M14×1,25
Ø stopky D _s	11 mm
Stoupání závitu	1,25 mm
Hloubka závitu	35 mm
Závit Ø	14 mm
Stopka 4hran □	9 mm
Celková délka L	100 mm
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Úhel sklonu šroubovice	40 stupeň
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2,5×D při slepém otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	Bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Alu	omezené použití	13 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	12 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	6 m/min	P
Olej	vhodný		

mokrý max.

vhodný