

**Strojní závitník HOLEX Clever Tap typ B DIN 371/376, bez povlaku, M: M12****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	131265 M12
GTIN	4067263161561
Třída artiklu	12H

Popis**Provedení:****S utvařečem třísky.****HOLEX Clever Tap:**

Stabilní závitník pro konvenční standardní použití. Vysoce kvalitní řezný materiál HSS-E a geometrie pro ocelové materiály. Povrch: Popouštěný profil závitu v barvě bronz. **ISO 2 6H HSS-E**

Technický popis

Stopka 4hran □	7 mm
Norma	DIN 376
Závit Ø	12 mm
Celková délka L	110 mm
Počet drážek na třísky	4
Stoupání závitu	1,75 mm
Druh závitu	M
Ø otvoru pod závit	10,2 mm
Hloubka závitu	24 mm
Toleranční třída	ISO 2 6H
Řezný materiál	HSS E
Rozměr závitu	M12

Ø stopky D _s	9 mm
Počet břitů Z	4
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 2xD při průchozím otvoru
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Řada	CleverTap
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Alu	omezené použití	13 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	12 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	12 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	6 m/min	P
Olej	vhodný		
mokrý max.	vhodný		