


Garant**RDMW 1604 MOTN, HB7505, Typ: HART****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	212300 HART
GTIN	4045197302564
Třída artiklu	21A

Popis**Provedení:**

Všechny vyměnitelné břitové destičky jsou vhodné pro použití s 0° negativními, stejně jako s 7° pozitivními nosiči.

Upozornění:

Směrné hodnoty pro $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmax} = 5,0$ mm.

Posuv f_z na zub: 0,2 mm

ISO kód vyměnitelné břitové destičky: RDMW 1604 MOTN

Typ: HART

Technický popis

Typ	HART
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	RDMW 1604 MOTN
Řezný materiál	HM
Typ	HB7505
Posuv f_z na zub	0,2 mm

Počet výměn/řezání	1
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	omezené použití	275 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	omezené použití	275 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	250 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	160 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	125 m/min	P
Ocel < 55 HRC	vhodný	155 m/min	H
Ocel < 60 HRC	vhodný	140 m/min	H
Ocel < 67 HRC	omezené použití	110 m/min	H
GG(G)	vhodný	240 m/min	K
mokrý max.	omezené použití		
suché	vhodný		