

**Strojní závitník HOLEX Clever Tap typ B DIN 371/376, bez povlaku, M: M6****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	131265 M6
GTIN	4067263161530
Třída artiklu	12H

**Popis****Provedení:****S utvařečem třísky.****HOLEX Clever Tap:**

Stabilní závitník pro konvenční standardní použití. Vysoce kvalitní řezný materiál HSS-E a geometrie pro ocelové materiály. Povrch: Popouštěný profil závitů v barvě bronz. **ISO 2 6H HSS-E**

**Technický popis**

Norma	DIN 371
Celková délka L	80 mm
Řezný materiál	HSS E
Hloubka závitů	12 mm
Toleranční třída	ISO 2 6H
Ø stopky D <sub>s</sub>	6 mm
Ø otvoru pod závit	5 mm
Rozměr závitů	M6
Počet drážek na třísky	3
Závit Ø	6 mm
Stopka 4hran □	4,9 mm
Počet břitů Z	3

Stoupání závitu	1 mm
Druh závitu	M
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 2xD při průchozím otvoru
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Řada	CleverTap
Druh produktu	Závitník

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu	omezené použití	13 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	12 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	12 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	6 m/min	P
Olej	vhodný		
mokrý max.	vhodný		