

**Strojní závitník HOLEX Clever Tap typ B DIN 371/376, bez povlaku, M: M8****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	131265 M8
GTIN	4067263161547
Třída artiklu	12H

Popis**Provedení:****S utvařečem třísky.****HOLEX Clever Tap:**

Stabilní závitník pro konvenční standardní použití. Vysoce kvalitní řezný materiál HSS-E a geometrie pro ocelové materiály. Povrch: Popouštěný profil závitů v barvě bronz. **ISO 2 6H HSS-E**

Technický popis

Počet drážek na třísky	3
Rozměr závitů	M8
Počet břitů Z	3
Závit Ø	8 mm
Řezný materiál	HSS E
Hloubka závitů	16 mm
Stoupání závitů	1,25 mm
Druh závitů	M
Toleranční třída	ISO 2 6H
Stopka 4hran □	6,2 mm
Norma	DIN 371
Ø otvoru pod závit	6,8 mm

Celková délka L	90 mm
Ø stopky D _s	8 mm
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 2xD při průchozím otvoru
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Řada	CleverTap
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Alu	omezené použití	13 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	12 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	12 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	6 m/min	P
Olej	vhodný		
mokrý max.	vhodný		