

**Strojní závitník HOLEX Clever Tap typ B DIN 371/376, bez povlaku, M: M3****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	131265 M3
GTIN	4067263152392
Třída artiklu	12H

**Popis****Provedení:****S utvařečem třísky.****HOLEX Clever Tap:**

Stabilní závitník pro konvenční standardní použití. Vysoce kvalitní řezný materiál HSS-E a geometrie pro ocelové materiály. Povrch: Popouštěný profil závitu v barvě bronzu. **ISO 2 6H HSS-E**

**Technický popis**

Stopka 4hran □	2,7 mm
Počet břitů Z	3
Rozměr závitu	M3
Počet drážek na třísky	3
Norma	DIN 371
Ø stopky D <sub>s</sub>	3,5 mm
Hloubka závitu	6 mm
Ø otvoru pod závit	2,5 mm
Toleranční třída	ISO 2 6H
Druh závitu	M
Řezný materiál	HSS E
Stoupání závitu	0,5 mm

Celková délka L	56 mm
Závit Ø	3 mm
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 2xD při průchozím otvoru
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Řada	CleverTap
Druh produktu	Závitník

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu	omezené použití	13 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	12 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	12 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	6 m/min	P
Olej	vhodný		
mokrý max.	vhodný		