

**Strojní závitník HOLEX Clever Tap typ B DIN 371/376, bez povlaku, M: M20****Údaje o objednávkce**

Artikové číslo	131265 M20
GTIN	4067263161585
Třída artiklu	12H

Popis**Provedení:****S utvařečem třísky.****HOLEX Clever Tap:**

Stabilní závitník pro konvenční standardní použití. Vysoce kvalitní řezný materiál HSS-E a geometrie pro ocelové materiály. Povrch: Popouštěný profil závitu v barvě bronz. **ISO 2 6H HSS-E**

Technický popis

Toleranční třída	ISO 2 6H
Závit Ø	20 mm
Počet drážek na třísky	4
Druh závitu	M
Řezný materiál	HSS E
Stoupání závitu	2,5 mm
Celková délka L	140 mm
Počet břitů Z	4
Ø stopky D _s	16 mm
Hloubka závitu	40 mm
Rozměr závitu	M20
Norma	DIN 376

Stopka 4hran □	12 mm
Ø otvoru pod závit	17,5 mm
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 2xD při průchozím otvoru
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Řada	CleverTap
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Alu	omezené použití	13 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	12 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	12 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	6 m/min	P
Olej	vhodný		
mokrý max.	vhodný		