



Fréza pro vysoké posuvy MFH Harrier, stopka Weldon, Ø D / počet břitů Z: 25/2mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	222055 25/2
GTIN	4960664707539
Třída artiklu	250

Popis

Popis:

Fréza pro vysoké posuvy MFH Harrier umožňuje krátké časy obrábění díky vysokým hodnotám posuvu s velkými hloubkami řezu. Kombinace konvexních řezných hran a úhlu nastavení snižují řeznou sílu a minimalizují sklony k vibracím.

Použití:

Pro zvýšení produktivity při rovinném frézování, frézování kapes a drážek. Velké délky vyložení při zanořovacím frézování nejsou díky minimální řezné síle žádný problém.

Technický popis

Maximální hloubka řezu $a_{p\ max}$	1,5 mm
Ø stopky D_s h6	25 mm
Počet břitů Z	2
Vhodná vyměnitelná břitová destička	SOMT..
Šroub pro vyměnitelné destičky	229717 (15IP; 3,5 Nm)
Celková délka $L_{celk.}$	117 mm
Délka vyložení L_1	60 mm
Velikost vyměnitelných destiček	10
Ø břitu D_c	25 mm
Ø D_3	8 mm

Maximální hloubka řezu $a_{p\ max}$ u LD geometrie	3,5 mm
Vnitřní chlazení	ano
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\max}$	48 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\min}$	33 mm
Úhel šikmého zanořování α_{\max}	2,79 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro α_{\max}	7,4 mm
Úhel nastavení κ	10 stupeň
Provedení stopky	stopka Weldon
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kolmé frézování
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

Upínací šroub	229717
---------------	--------