

**Fréza pro vysoké posuvy MFH Harrier, válcová stopka, Ø D / počet břitů Z:
35/2Lmm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	222050 35/2L
GTIN	4960664707607
Třída artiklu	250

Popis**Popis:**

Fréza pro vysoké posuvy MFH Harrier umožňuje krátké časy obrábění díky vysokým hodnotám posuvu s velkými hloubkami řezu. Kombinace konvexních řezných hran a úhlu nastavení snižují řeznou sílu a minimalizují sklony k vibracím.

Použití:

Pro zvýšení produktivity při rovinném frézování, frézování kapes a drážek. Velké délky vyložení při zanořovacím frézování nejsou díky minimální řezné síle žádný problém.

Technický popis

Ø D ₃	18 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	229717 (15IP; 3,5 Nm)
Ø břitu D _C	35 mm
Maximální hloubka řezu a _{p max}	1,5 mm
Celková délka L _{celk.}	200 mm
Délka vyložení L ₁	50 mm
Počet břitů Z	2
Ø stopky D ₅ h6	32 mm
Velikost vyměnitelných destiček	10
Vhodná vyměnitelná břitová destička	SOMT..

Maximální hloubka řezu $a_{p\ max}$ u LD geometrie	3,5 mm
Vnitřní chlazení	ano
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\max}$	68 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\min}$	53 mm
Úhel šikmého zanořování α_{\max}	1,19 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro α_{\max}	17,4 mm
Úhel nastavení κ	10 stupeň
Provedení stopky	válcová stopka
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kolmé frézování
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

Upínací šroub	229717
---------------	--------