



Spirálová hadice z PU 1/4 palce s bezpečnostní ocelovou spojkou eSafe Ø 8×12 mm, Využitelná délka hadice: 8m



Údaje o objednávce

Artikové číslo	080240 8
GTIN	7391390134486
Třída artiklu	08A

Popis

Provedení:

Velmi lehká, flexibilní a odolná PU spirálová hadice s dobrou pružinovou vratnou silou. Odolnost vůči teplotám od – 20 do + 60 °C. PU spirálová hadice 1/4 palce s bezpečnostní ocelovou spojkou eSafe Ø 8×12 mm 8 m ISO B.

Rozsah dodávky:

Včetně **bezpečnostní** ocelové rychlospojky č. 080285 a ocelové vsuvky č. 080290.

Technický popis

Materiál	Spirálová hadice PU
Hadice vnější Ø	12 mm
Využitelná délka hadice	8 m
Vnitřní Ø hadice	8 mm
Maximální provozní tlak	10 bar
Připojení zásuvné spojky	1/4 palec
Připojení rychlospojky	1/4 palec
Barva	modrá
Maximální průtržný tlak	35 bar

Druh produktu

Hadice

PříslušenstvíVsuvka s vnějším závitem 5dílná sada Připojovací vnější
závit 1/4 palec

080290 1/4

Bezpečnostní spojka vnější závit Připojovací vnější závit 1/4
palec

080285 1/4