

**Endoskop tuhý, Ø5,5 mm, Délka sondy: 300mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	492776 300
GTIN	4067263130161
Třída artiklu	49C

Popis**Provedení:**

Díky trubkám z ušlechtilé oceli a vysoce kvalitní optice je obzvláště vhodný pro náročné průmyslové každodenní použití. Kovová stopka a speciální povrchová úprava skla činí endoskop extrémně odolným vůči poškození a opotřebení a zajišťují optimální ochranu optiky. Systém tyčových čoček spolehlivě poskytuje čistý, ostrý a jasný obraz a přesvědčuje maximální ostrotí obrazu až do krajní oblasti při maximálním úhlu záběru. Směry pohledu 0–120° a úhly otevření až 0–105° pro řadu případů použití.

Výhoda:

- **Optimální kvalita obrazu – čistý, ostrý, jasný.**
- **Barevně věrná reprodukce obrazu.**
- **Vestavěné světlovedné vlákno.**
- **Tlaková odolnost až +5 bar (ve vzduchu).**
- **Maximální zatížitelnost díky kovovým hřídelům.**
- **Odolnost proti oleji, palivu a rozpouštědlům.**
- **Teplotní odolnost až do 150 °C (a vyšší).**
- **K dispozici v rozsahu 1,6 mm až 10 mm.**
- **Malý průměr pro prohlížení malých obrobků a přístupů.**

Zvláštní příslušenství:

LED zdroje světla, objektiv, HD kamera

Upozornění:

Další sondy jsou k dispozici se směrem pohledu 0° – 120° a úhlem otevření obrazu 65° – 105° na poptávku.

Technický popis

Zorný úhel	0 stupeň
Úhel otevření obrazu	105 stupeň
Ø sond	5,5 mm
Atribut názvu produktu	Ø5,5 mm
Druh produktu	Endoskop