

# Yale

Pákový kladkostroj UNO plus A s kulatým ocelovým řetězem, Nosnost: 0,75t



## Údaje o objednávce

Artikové číslo	086017 0,75
GTIN	4053981776965
Třída artiklu	08Y

## Popis

### Provedení:

Robustní konstrukce z ocelového plechu s kompaktní konstrukcí. Snadné **uvolnění řetězu**.  
Řetězové vedení pro bezporuchový chod řetězu.

### Použití:

Standardní univerzální přístroj pro ergonomické, mnohostranné nasazení.

### Upozornění:

Při funkčním principu **závitové tlakové brzdy** působí axiální brzdový tlak následkem samotného nákladu a je proto úměrný velikosti zatížení. Náklad je v každé poloze bezpečně držen, při klesání je nutné překonat rozdíl mezi brzdovým a zátěžovým momentem. Jsou tak vybaveny všechny univerzální přístroje Yale.

Automaticky působící **odpojení řetězu** umožňuje **rychlé nasazení** nezatíženého řetězu, při zátěžovém působení se **závitová tlaková brzda** automaticky zavírá a náklad bezpečně drží.

**Kluzná spojka** (výběrem na přání) zabraňuje nadměrně vysoké upínací zátěži a zvyšuje tak životnost zvedáků.

**Provedení ATEX na poptávku**

## Technický popis

Uvolňování řetězu	ano
Nosnost	750 kg
Zdvihací síla při jmenovitém zatížení	22 daN
Materiál korpusu	Ocelový plech
Počet provazových řetězů	1
Normální výška zvedání	1,5 m
Nosnost t	0,75 t
Hmotnost	6,3 kg
Druh produktu	Pákový kladkostroj / řetězový zvedák