


**SOMT....20ER-GM, PR1825, Typ: 14****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	222070 14
GTIN	4960664708178
Třída artiklu	25A

Popis**Provedení:**

4břítá vyměnitelná destička s konvexními řeznými hranami pro nízké řezné síly.

Použití:

Geometrie GM je 1. volbou pro všeobecné obrábění.

Upozornění:

Směrné hodnoty pro $a_e = 0,3 \times D$.

Technický popis

Posuv f_z na zub	0,2 – 2 mm
Typ	ST1400
Rádus pro programování u a_p max	3,5 mm
Rohový rádus	2 mm
Tloušťka destičky E	5,56 mm
Velikost vyměnitelných destiček	14
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SOMT140520ER-GM

Typ	PR1825
Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	200 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	180 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	160 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	140 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	100 m/min	P
mokrý max.	omezené použití		
suché	vhodný		
Vzduch	vhodný		