

**Závitníkový bit, vaporizovaný, M: M10****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130992 M10
GTIN	4067263295877
Třída artiklu	12H

Popis**Provedení:**

S šestihrannou stopkou 1/4 palce podle DIN 3126 C 6,3.

Použití:

Ideální pro opravy a montáž při mobilním použití.

Technický popis

Typ nástroje na závity	Ruční závitníky
Norma závitů	DIN 13
Ø otvoru pod závit	8,5 mm
Uvolňovací Ø D ₁	7 mm
Tvar náběhu	B
Stoupání závitu	1,5 mm
Celková délka L	41 mm
Norma	Výrobní norma
Směr řezu	pravý
Délka břitu L _c	21 mm
Povlak	vaporizovaný
Druh závitu	M
Řezný materiál	HSS

Toleranční třída	ISO 2 6H
Vrcholový úhel	60 stupeň
Použití při způsobu vrtání	do 1,5×D při průchozím otvoru
Druh produktu	Závitníkový bit

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník, plasty	omezené použití		
Hliník (krátké třísky)	vhodný		
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	omezené použití		
INOX < 900 N/mm ²	omezené použití		
Olej	vhodný		