



## Závitníkový bit, vaporizovaný, M: M6



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	130992 M6
GTIN	4067263295853
Třída artiklu	12H

### Popis

#### Provedení:

S šestihrannou stopkou 1/4 palce podle DIN 3126 C 6,3.

#### Použití:

Ideální pro opravy a montáž při mobilním použití.

### Technický popis

Stoupání závitu	1 mm
Délka břitu $L_c$	16 mm
Celková délka L	39 mm
Tvar náběhu	B
Uvolňovací $\varnothing D_1$	4,5 mm
Norma závitů	DIN 13
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Ruční závitníky
Norma	Výrobní norma
$\varnothing$ otvoru pod závit	5 mm
Povlak	vaporizovaný
Druh závitu	M
Řezný materiál	HSS

Toleranční třída	ISO 2 6H
Vrcholový úhel	60 stupeň
Použití při způsobu vrtání	do 1,5×D při průchozím otvoru
Druh produktu	Závitníkový bit

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník, plasty	omezené použití		
Hliník (krátké třísky)	vhodný		
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	omezené použití		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití		
Olej	vhodný		