



Fréza pro vysoké posuvy MFH Harrier, válcová stopka, Ø D / počet břitů Z: 40/3mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	222050 40/3
GTIN	4960664707515
Třída artiklu	250

Popis

Popis:

Fréza pro vysoké posuvy MFH Harrier umožňuje krátké časy obrábění díky vysokým hodnotám posuvu s velkými hloubkami řezu. Kombinace konvexních řezných hran a úhlu nastavení snižují řeznou sílu a minimalizují sklony k vibracím.

Použití:

Pro zvýšení produktivity při rovinném frézování, frézování kapes a drážek. Velké délky vyložení při zanořovacím frézování nejsou díky minimální řezné síle žádný problém.

Technický popis

Ø stopky D_s h6	32 mm
Ø břitu D_c	40 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	SOMT..
Maximální hloubka řezu $a_{p \max}$	1,5 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	229717 (15IP; 3,5 Nm)
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	150 mm
Velikost vyměnitelných destiček	10
Počet břitů Z	3
Délka vyložení L_1	50 mm
Ø D_3	23 mm

Maximální hloubka řezu $a_{p\ max}$ u LD geometrie	3,5 mm
Vnitřní chlazení	ano
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\max}$	78 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\min}$	63 mm
Úhel šikmého zanořování α_{\max}	0,92 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro α_{\max}	22,4 mm
Úhel nastavení κ	10 stupeň
Provedení stopky	válcová stopka
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kolmé frézování
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

Upínací šroub	229717
---------------	--------