

**Garant****Digitální 2D výškoměr HG1, Typ: 350****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	445355 350
GTIN	4067263301745
Třída artiklu	41F

**Popis****Provedení:****Měřicí systém:**

- Vynikající přesnost měření a spolehlivost díky optickému inkrementálnímu měřicímu systému.
- Systém vzduchového uložení pro lehký, plynulý posuv.
- Jednoduchý průběh měření díky motorizovaným měřicím saním.
- Vestavěný dobíjecí akumulátor pro měření bez závislosti na napájecí síti.
- Kompenzace teploty pomocí interního teplotního senzoru.

**Ovládací a zobrazovací jednotka:**

- Velký a přehledný dotykový displej s podsvíceným pozadím.
- Intuitivní ovládání pomocí ikon ve více jazycích.
- Možnost dodatečného nastavení nulového bodu na obrobku.
- Přídavný měřicí přístroj lze připojit přes rozhraní Mahr-Connected.
- Progresivní díky možnosti aktualizace.
- Automatické přepnutí do režimu Stand-by (bez ztráty naměřených hodnot).

**Funkce:**

- Snímání dole nebo nahoře.
- Šířka příčky nebo vzdálenosti drážek vč. středu příčky a drážky.
- Průměr otvoru nebo hřídele vč. středu otvoru nebo hřídele.

- **Otvory bodu obratu (nahore nebo dole).**
- **Hřídle bodu obratu (nahore nebo dole).**
- **Výpočet vzdáleností nebo symetrie.**
- **Dynamické měřicí funkce.**
- **Měření pravouhlosti.**
- **Měření rovinnosti.**
- **Měření v režimu 2D.**
- **Programy měření.**
- **Zpracování dat měření.**
- **Přímý tisk na tiskárně USB nebo Bluetooth.**
- **Měřicí protokoly ve formátu PDF nebo možnost ukládání formou souboru CSV.**

#### **Rozsah dodávky:**

Včetně ovládací a zobrazovací jednotky. Držák č. 445410 vel. T6, měřicí nástavec č. 445420 vel. K6/51, nastavovací blok, USB kabel, ochranný kryt, síťový napáječ, Li-Ion akumulátor a návod k použití.

#### **Zvláštní příslušenství:**

Sada tiskárny Bluetooth č. 499017 vel. PRINTER, rádiový přijímač iwi č. 498912 vel. STICK, sada měřicích dotyků č. 445400, datový spojovací kabel č. 498941 vel. DK-M1.

## **Technický popis**

Měřicí síla	1,0 ± 0,2 N
Délka základny nohy	255 mm
Přesnost opakování – rovina	0,5 µm
Šířka základny nohy	278 mm
Typ akumulátoru	Nikl-metal hydrid
Kalibrování	E2
Maximální rozsah použití	170 - 520 mm
Rozsah měření	350 mm
Jmenovité napětí	4,8 V
Přesnost opakování – otvor	1 µm
Odchylka pravouhlosti (čelně)	5 µm
Počet obsažených akumulátorů	1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	445430
Celková výška	688 mm

Kroková hodnota číslic přepínatelná	0,01 / 0,005 / 0,001 / 0,0005 / 0,0001 mm
Mez přesnosti (L = měřená délka v mm)	1,8 + L / 600 μm
Hmotnost	22 kg
Norma	Výrobní norma
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Rozhraní	Rádiový systém MAHR i-wi
Rozhraní	USB rozhraní
Měřicí technika	digitální
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Druh produktu	Výškoměr

## Služby

KalibrováníDigitální výškoměr Maximální rozsah měření 400 mm	024000 400
Kalibrace DAkkSDigitální výškoměr Maximální rozsah měření 400 mm	024010 400

## Příslušenství

Držák pro měřicí nástavec Typ T6	445410 T6
Kuličkový měřicí nástavec Typ K6/51	445420 K6/51