



Textilní lepicí páska, šedá, Typ: 48X50



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 083602 48X50 |
| GTIN | 4063565117909 |
| Třída artiklu | 08M |

Popis

Provedení:

Lepicí páska **tesa® 74662 duct tape** má vynikající přilnavost i na drsných a prašných površích. Je vodotěsná, tvarovatelná a flexibilní. Ideální pro utěsnění trubek a vedení, také pro aplikace na omítky a zdivo. Je lehce natrhnutelná rukou v podélném a příčném směru.

Upozornění:

Uvedená minimální trvanlivost tesa® výrobků se vztahuje na dodržování uvedených směrnic skladování.

Nový rozměr: textilní pásky tesa 74662 jsou o 2 mm širší (50×50)!

Technický popis

| | |
|-------------------|---------------|
| Druh lepicí pásky | jednostranná, |
| Použití | Slepit |
| Použití | Balit |
| Použití | Utěsnit |
| Použití | Vázat |

| | |
|------------------------|---------------------|
| Použití | Upevnit |
| Použití | Upevnit |
| Zvláštní znaky | přiléhavý |
| Zvláštní znaky | Ize natrhnout rukou |
| Zvláštní znaky | Nepromokavé |
| Sklad, vlhkost | 50 - 70 % |
| Šířka | 50 mm |
| Odolávající teplotě do | 60 °C |
| Materiál nosiče | Film PE |
| Roztažnost | 19 % |
| Délka | 50 m |
| Přilnavost z oceli | 0,44 N/mm |
| Barva | šedá |
| Skladovací teplota | 15 - 35 °C |
| Jemnost tkaniny | 27 mesh |
| Lepicí hmota | Syntetický kaučuk |
| Pevnost v tahu | 3 N/mm |
| Tloušťka | 0,215 mm |
| Liner k dispozici | ne |
| Označení výrobce | duct tape 74662 |
| Atribut názvu produktu | šedá |
| Druh produktu | Lepicí páska |