



MultiMaster AMM 500 Plus Top Verze 0, Typ: 71293863



Údaje o objednávce

Artikové číslo	077817 71293863
GTIN	4014586895345
Třída artiklu	03F

Popis

Provedení:

Výkonný MultiTool pro rychlý postup práce (při přestavbě a renovaci) s více než 30dílným příslušenstvím k řezání dřeva a kovu, broušení, oddělování dlaždic a dalšímu.

Oscilační nástroje s předním postavením na trhu ve třech různých výkonnostních třídách (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) v novém provedení s **upínačem nástrojů Starlock** (vylepšený přenos síly pro zvýšení pracovního výkonu až o 35 %).

- **Téměř neomezené možnosti použití (řezání, broušení, škrabání, dělení, pilování) díky oscilačnímu pohybu (nízká tvorba prachu).**
- **Plynulá elektronická regulace otáček pro optimální použití.**
- **Maximální kvalita a stabilita díky kovové převodovce a průběžnému používání kuličkových a jehlových ložisek.**
- **Optimální manipulace díky ergonomickému designu s vložkami Softgrip a nízké hmotnosti.**

Rozsah dodávky:

1× pilový list E-Cut Long-Life (10 mm), 2× pilový list E-Cut Long-Life (35 mm), 2× pilový list E-Cut Long-Life (65 mm), 1× pilový list E-Cut Carbide Pro (32 mm), 1× pilový list z tvrdého kovu (Ø 75 mm), 1× rašple z tvrdého kovu (trojúhelníková), 1× špachtle, 1× brusná deska děrovaná, 5× brusný list děrovaný (K 60, 80, 120, 180), 1× odsávací zařízení, 1× plastový kufr na nářadí (L-Boxx 136). Verze 0 (bez akumulátoru).

Upozornění:

Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky naleznete od č. 073834 – 073845.

Technický popis

Označení výrobce	AMM 500 PLUS TOP
Hmotnost	1,8 kg
Počet kmitů	11000 - 18500 min ⁻¹
Napětí akumulátorů	18 V
Amplituda (oscilační pohyb)	2 × 1,7 stupeň
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Upínač nástroje	Starlock, Starlock Plus
Počet obsažených akumulátorů	0
Obal	Přepačnický kufřík
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Fein typ E 18 V
Druh produktu	Oscilátory

Příslušenství

Segmentový pilový list, TK, 1,2 mm Ø pilového listu 75 mm	077829 75
Segmentový pilový list, diamant, 2,2 mm Ø pilového listu 75 mm	077867 75
Segmentový pilový list, diamant, 2,2 mm Ø pilového listu 90 mm	077867 90
Segmentový pilový list, diamant, 1,2 mm Ø pilového listu 75 mm	077830 75
Segmentový pilový list, TK, 2,2 mm Ø pilového listu 75 mm	077865 75
Segmentový pilový list, TK, 1,2 mm Ø pilového listu 90 mm	077829 90
Pilový list, bimetalový HSS, 5-dílný Ø pilového listu 85 mm	077839 85
Segmentový pilový list, diamant, 1,2 mm Ø pilového listu 90 mm	077830 90
Segmentový pilový list, TK, 2,2 mm Ø pilového listu 90 mm	077865 90

Segmentový pilový list, diamant Ø pilového listu 90 mm	077868 90
Segmentový pilový list, bimetalový HSS Ø pilového listu 100 mm	077827 100
Pilový list, celý z HSS, 5-dílný Ø pilového listu 85 mm	077835 85
Sortiment pilových listů E-Cut, dřevo + kov6dílná Provedení SET	077848 SET
Pilový list, bimetalový HSS, 5-dílný Ø pilového listu 100 mm	077839 100
Segmentový pilový list, celý z HSS Ø pilového listu 85 mm	077836 85
Pilový list, celý z HSS Ø pilového listu 85 mm	077834 85
Segmentový pilový list, TK Ø pilového listu 90 mm	077828 90
Pilový list, bimetalový HSS Ø pilového listu 100 mm	077838 100
Sortiment pilových listů E-Cut, MiniCut3dílná Provedení SET	077859 SET
Pilový list, bimetalový HSS Ø pilového listu 85 mm	077838 85