



MultiMaster MM 700 Max Top Verze 0, Typ: 71293663



Údaje o objednávce

Artikové číslo	077807 71293663
GTIN	4014586895291
Třída artiklu	03F

Popis

Provedení:

Oscilační nástroje s předním postavením na trhu ve třech různých výkonnostních třídách (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) v novém provedení s **upínačem nástrojů Starlock** (vylepšený přenos síly pro zvýšení pracovního výkonu až o 35 %).

- **Téměř neomezené možnosti použití (řezání, broušení, škrabání, dělení, pilování) díky oscilačnímu pohybu (nízká tvorba prachu).**
- **Plynulá elektronická regulace otáček pro optimální použití.**
- **Maximální kvalita a stabilita díky kovové převodovce a průběžnému používání kuličkových a jehlových ložisek.**
- **Optimální manipulace díky ergonomickému designu s vložkami Softgrip a nízké hmotnosti.**

Nejlepší vhodný MultiTool pro nejrychlejší postup práce při přestavbě a renovaci s bi-metalovým pilovým listem pro dřevo, kov a plasty. Díky upínači nástroje Starlock Plus máte přístup k asi 180 příslušenství FEIN výkonnostních tříd Starlock, StarlockPlus a StarlockMax.

Rozsah dodávky:

2× pilový list E-Cut Standard zakřivený (35 mm), 2× pilový list E-Cut Standard zakřivený (65 mm), 1× pilový list E-Cut Precision (35 mm), 1× pilový list E-Cut Precision (65 mm), 1× pilový list E-Cut Long-Life (10 mm), 2× pilový list E-Cut Long-Life (35 mm), 1× pilový list E-Cut Long-Life (32 mm), 1× pilový list E-Cut Long-Life (42 mm), 1× pilový list E-Cut Carbide Pro (32 mm), 1× pilový list segmentovaný (Ø 85 mm), 1× segmentový pilový list z tvrdého kovu, 1× rašple z tvrdého kovu (trojúhelníková), 1× špachtle, 1× řezací nůž hřibového tvaru, 1× multifunkční nůž, 1× brusná deska děrovaná, 10× brusný list děrovaný (K 60, 80, 120, 180), 1× odsávací zařízení, 1× plastový kufr na nářadí (L-Boxx 136). Verze 0 (bez akumulátoru).

Technický popis

Zdroj energie	napájení z akumulátoru
Označení výrobce	MULTIMASTER AMM 700 MAX TOP AS 18 V/-
Napětí akumulátorů	18 V
Počet obsažených akumulátorů	0
Počet kmitů	10 - 19500 min ⁻¹
Typ akumulátoru	Li-Ion
Obal	Přepravní kufřík
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Bosch 18 V
Druh produktu	Oscilátory

Příslušenství

Tvrdokovová rašple, trojúhelníkový tvar	077888
Pilový list E-Cut, standard, 5dílná sada Šířka řezu 35 mm	077840 35
Segmentový pilový list, diamant, 1,2 mm Ø pilového listu 90 mm	077830 90
Pilový list, bimetalový HSS Ø pilového listu 85 mm	077838 85
Pilový list, celý z HSS Ø pilového listu 85 mm	077834 85
Pilový list E-Cut, bimetalový, Fine Šířka řezu 30 mm	077857 30
Pilový list E-Cut, bimetalový, Long-Life Šířka řezu 32 mm	077884 32
Pilový list E-Cut, diamant, 1,2 mm	077887
Pilový list E-Cut, standard, zakřivený Šířka řezu 50 mm	077870 50
Sortiment pilových listů E-Cut, MiniCut3dílná Provedení SET	077859 SET
Pilový list E-Cut, bimetalový, Long-Life Šířka řezu 42 mm	077884 42
Segmentový pilový list, TK Ø pilového listu 90 mm	077828 90

Pilový list E-Cut, Standard Šířka řezu 35 mm	077844 35
Pilový list E-Cut, diamant, upínání SLP Šířka řezu 35 mm	077849 35
Segmentový pilový list, diamant, 2,2 mm Ø pilového listu 75 mm	077867 75
Pilový list E-Cut, standard, 5dílná sada Šířka řezu 65 mm	077840 65
Pilový list, bimetalový HSS Ø pilového listu 100 mm	077838 100
Segmentový pilový list, TK, 2,2 mm Ø pilového listu 75 mm	077865 75
Segmentový pilový list, TK, 2,2 mm Ø pilového listu 90 mm	077865 90
Pilový list E-Cut, karbid Pro Šířka řezu 35 mm	077893 35
Pilový list E-Cut, Standard Šířka řezu 65 mm	077844 65
MultiMaster MM 700 Max TopAkumulátor Typ 71293462	077805 71293462
Pilový list E-Cut, TK, upínání SLP Šířka řezu 35 mm	077858 35
Pilový list, bimetalový HSS, 5-dílný Ø pilového listu 85 mm	077839 85
Pilový list E-Cut, bimetalový, Universal Šířka řezu 44 mm	077856 44
Segmentový pilový list, diamant Ø pilového listu 90 mm	077868 90
Pilový list E-Cut, karbid Pro Šířka řezu 35 mm	077891 35
Segmentový pilový list, diamant, 2,2 mm Ø pilového listu 90 mm	077867 90
Segmentový pilový list, bimetalový HSS Ø pilového listu 100 mm	077827 100
Pilový list E-Cut, standard, zakřivený Šířka řezu 35 mm	077870 35
Pilový list, bimetalový HSS, 5-dílný Ø pilového listu 100 mm	077839 100
Pilový list E-Cut, diamant, 2,2 mm	077886
Pilový list E-Cut, bimetalový, Long-Life Šířka řezu 20 mm	077847 20
Pilový list E-Cut, diamant Šířka řezu 44 mm	077885 44
Segmentový pilový list, TK, 1,2 mm Ø pilového listu 75 mm	077829 75
Segmentový pilový list, TK, 1,2 mm Ø pilového listu 90 mm	077829 90
Pilový list E-Cut, bimetalový, Precision Šířka řezu 35 mm	077850 35
Sortiment pilových listů E-Cut, dřevo + kov 6dílná Provedení SET	077848 SET

Segmentový pilový list, celý z HSS Ø pilového listu 85 mm	077836 85
Pilový list, celý z HSS, 5-dílný Ø pilového listu 85 mm	077835 85
Segmentový pilový list, diamant, 1,2 mm Ø pilového listu 75 mm	077830 75
Akumulátor Li-IonProCore Typ akumulátoru, napětí akumulátoru C18 V	073856 C18
Základní sada akumulátorůProCore Typ akumulátoru, napětí akumulátoru C18 V	073867 C18