



Montérky s lacem s ochranou proti chemikáliím CHEMcomfort Antistatic, antracit, Konfekční velikost DE: 102



Údaje o objednávce

Artikové číslo	091538 102
GTIN	4063479233122
Třída artiklu	09Y

Popis

Provedení:

Oděv kombinuje **ochranu proti chemikáliím** trvalými antistatickými vlastnostmi v lehké tkanině. Pro specializované výrobní procesy.

Kalhoty s lacem s bočním vstupem.

- **Strečové kšandy se zapínacími přezkami.**
- **Náprsní kapsa s patkou.**
- **Skryté zapínání na knoflíky.**
- **Dvě boční kapsy a jedna zadní kapsa s klopou.**
- **Kapsa na metr.**

Oblast použití: Automobilový, ocelářský, chemický průmysl, galvanické pokovování, výrobci baterií, laboratoře.

Norma:

- **EN 13034 Typ 6**
- **EN 1149-5**

Upozornění:

Na poptávku lze dodat v dalších barvách. Tabulku velikostí s mezinárodním porovnáním konfekčních velikostí najdete v naší informační části na konci katalogu a také v e-shopu.

Technický popis

Konfekční velikost DE	102
Pohlaví	pánské
Složení tkaniny	99% polyester
Složení tkaniny	1% karbonové vlákno
Gramáž materiálu / hustota tkaniny	235 g/m ²
Prát	95 °C barevné prádlo
Oděv dle	DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti
Barva	antracit
Norma	EN 13034
Druh produktu	Ochranné kalhoty proti chemikáliím