



## Kopírovací fréza MFH MFH Harrier, se závitem, Ø D / počet břitů Z: 32/2mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	222060 32/2
GTIN	4960664712472
Třída artiklu	250

### Popis

#### Popis:

Fréza pro vysoké posuvy MFH Harrier umožňuje krátké časy obrábění díky vysokým hodnotám posuvu s velkými hloubkami řezu. Kombinace konvexních řezných hran a úhlu nastavení snižují řeznou sílu a minimalizují sklony k vibracím.

#### Použití:

Pro zvýšení produktivity při rovinném frézování, frézování kapes a drážek. Velké délky vyložení při zanořovacím frézování nejsou díky minimální řezné síle žádný problém.

### Technický popis

Celková délka $L_{celk.}$	40 mm
Velikost vyměnitelných destiček	10
Maximální hloubka řezu $a_{p\ max}$	1,5 mm
Ø $D_3$	15 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	229717 (15IP; 3,5 Nm)
Maximální hloubka řezu $a_{p\ max}$ u LD geometrie	3,5 mm
Upínací závit M	M16
Ø břitu $D_c$	32 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	SOMT..

Počet břitů Z	2
Vnitřní chlazení	ano
Délka šikmého zanořování L pro $\alpha_{\max}$	14,4 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\min}$	47 mm
Úhel šikmého zanořování $\alpha_{\max}$	1,43 stupeň
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\max}$	62 mm
Provedení stopky	se závitem
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Kolmé frézování
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Kopírovací fréza

## Příslušenství

Upínací šroub	229717
---------------	--------