

**Fréza pro vysoké posuvy MFH Harrier, válcová stopka, Ø D / počet břitů Z:  
28/2mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	222050 28/2
GTIN	4960664707461
Třída artiklu	250

**Popis****Popis:**

Fréza pro vysoké posuvy MFH Harrier umožňuje krátké časy obrábění díky vysokým hodnotám posuvu s velkými hloubkami řezu. Kombinace konvexních řezných hran a úhlu nastavení snižují řeznou sílu a minimalizují sklony k vibracím.

**Použití:**

Pro zvýšení produktivity při rovinném frézování, frézování kapes a drážek. Velké délky vyložení při zanořovacím frézování nejsou díky minimální řezné síle žádný problém.

**Technický popis**

Ø stopky $D_s$ h6	25 mm
Ø břitu $D_c$	28 mm
Délka vyložení $L_1$	40 mm
Velikost vyměnitelných destiček	10
Vhodná vyměnitelná břitová destička	SOMT..
Maximální hloubka řezu $a_{p\ max}$	1,5 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	229717 (15IP; 3,5 Nm)
Celková délka $L_{celk.}$	140 mm
Ø $D_3$	11 mm
Počet břitů Z	2

Maximální hloubka řezu $a_{p\ max}$ u LD geometrie	3,5 mm
Vnitřní chlazení	ano
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\max}$	54 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\min}$	39 mm
Úhel šikmého zanořování $\alpha_{\max}$	1,98 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro $\alpha_{\max}$	10,4 mm
Úhel nastavení $\kappa$	10 stupeň
Provedení stopky	válcová stopka
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kolmé frézování
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Kopírovací fréza

## Příslušenství

Upínací šroub	229717
---------------	--------