

**SOMT....20ER-LD, CA6535, Typ: 10****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	222084 10
GTIN	4960664708277
Třída artiklu	25A

Popis**Provedení:**

4břitá vyměnitelná destička s konvexními řeznými hranami pro nízké řezné síly.

Použití:

Geometrie LD je také vhodná pro velké hloubky řezu ($a_{p,max} = 5$ mm) při středním posuvu.

Nepoužívat pro frézování po spirále, zanořovací frézování a frézování kontur nebo na strmých stěnách.

Upozornění:

Směrné hodnoty pro $a_e = 0,3 \times D$.

Technický popis

Posuv f_z na zub	0,03 – 1,2 mm
Typ	S
Rádus pro programování u $a_{p,max}$	3,5 mm
Rohový rádus	2 mm
Tloušťka destičky E	4,76 mm
Velikost vyměnitelných destiček	10

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SOMT100420ER-LD
Typ	CA6535
Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Inconel	vhodný	30 m/min	S
mokrý max.	omezené použití		
suchý	vhodný		
Vzduch	vhodný		