



## Fréza pro vysoké posuvy MFH Harrier, válcová stopka, $\varnothing D$ / počet břitů Z: 50/3mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	222050 50/3
GTIN	4960664712588
Třída artiklu	250

### Popis

#### Popis:

Fréza pro vysoké posuvy MFH Harrier umožňuje krátké časy obrábění díky vysokým hodnotám posuvu s velkými hloubkami řezu. Kombinace konvexních řezných hran a úhlu nastavení snižují řeznou sílu a minimalizují sklony k vibracím.

#### Použití:

Pro zvýšení produktivity při rovinném frézování, frézování kapes a drážek. Velké délky vyložení při zanořovacím frézování nejsou díky minimální řezné síle žádný problém.

### Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	SOMT..
Počet břitů Z	3
Maximální hloubka řezu $a_{p \max}$	2 mm
$\varnothing D_3$	26 mm
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	150 mm
Délka vyložení $L_1$	50 mm
$\varnothing$ stopky $D_s$ h6	42 mm
$\varnothing$ břitu $D_c$	50 mm
Velikost vyměnitelných destiček	14
Šroub pro vyměnitelné destičky	229719 (20IP; 4,5 Nm)

Maximální hloubka řezu $a_{p\ max}$ u LD geometrie	5 mm
Vnitřní chlazení	ano
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\max}$	98 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\min}$	76 mm
Úhel šikmého zanořování $\alpha_{\max}$	0,83 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro $\alpha_{\max}$	25 mm
Úhel nastavení $\kappa$	10 stupeň
Provedení stopky	válcová stopka
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kolmé frézování
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Kopírovací fréza

## Příslušenství

Upínací šroub	229719
---------------	--------