



Fréza pro vysoké posuvy MFH Harrier, válcová stopka, $\varnothing D$ / počet břitů Z: 28/2Lmm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	222050 28/2L
GTIN	4960664707584
Třída artiklu	250

Popis

Popis:

Fréza pro vysoké posuvy MFH Harrier umožňuje krátké časy obrábění díky vysokým hodnotám posuvu s velkými hloubkami řezu. Kombinace konvexních řezných hran a úhlu nastavení snižují řeznou sílu a minimalizují sklony k vibracím.

Použití:

Pro zvýšení produktivity při rovinném frézování, frézování kapes a drážek. Velké délky vyložení při zanořovacím frézování nejsou díky minimální řezné síle žádný problém.

Technický popis

\varnothing stopky D_s h6	25 mm
Počet břitů Z	2
$\varnothing D_3$	11 mm
Celková délka $L_{celk.}$	200 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p max}$	1,5 mm
\varnothing břitu D_c	28 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	229717 (15IP; 3,5 Nm)
Velikost vyměnitelných destiček	10
Délka vyložení L_1	40 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	SOMT..
Maximální hloubka řezu $a_{p max}$ u LD geometrie	3,5 mm

Vnitřní chlazení	ano
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\max}$	54 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\min}$	39 mm
Úhel šikmého zanořování α_{\max}	1,98 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro α_{\max}	10,4 mm
Úhel nastavení κ	10 stupeň
Provedení stopky	válcová stopka
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kolmé frézování
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

Upínací šroub	229717
---------------	--------