

**Garant****Vratidlo, nastavitelné Zesílené provedení, Typ: 7****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	148350 7
GTIN	4067263462927
Třída artiklu	11K

**Popis****Provedení:**

S tvrzenými čelistmi a ocelovými držadly. Ocelovou rukojeť lze odšroubovat pro použití v úzkých místech.

Zesílené provedení. Všechny rozměry s vysoce kvalitním ocelovým krytem a ocelovými rukojetěmi, optimalizovaný upínací mechanismus.

**Technický popis**

Pro ruční závitník DIN 352	M25 – M58
Pro Ø ručních výstružníků DIN 206	20 - 45 mm
<input type="checkbox"/> rozsahu upnutí	14,5 - 36 mm
Celková délka	1258 mm
Norma	DIN 1814
Druh produktu	Vratidla