

**SOMT....20ER-LD, CA6535, Typ: 14****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	222084 14
GTIN	4960664708307
Třída artiklu	25A

**Popis****Provedení:**

4břitá vyměnitelná destička s konvexními řeznými hranami pro nízké řezné síly.

**Použití:**

**Geometrie LD** je také vhodná pro velké hloubky řezu ( $a_{p,max} = 5$  mm) při středním posuvu. Nepoužívat pro frézování po spirále, zanořovací frézování a frézování kontur nebo na strmých stěnách.

**Upozornění:**

Směrné hodnoty pro  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Technický popis**

Posuv $f_z$ na zub	0,03 – 1,2 mm
Typ	S
Rádus pro programování u $a_{p,max}$	5 mm
Rohový rádus	2 mm
Tloušťka destičky E	5,56 mm
Velikost vyměnitelných destiček	14

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SOMT100420ER-LD
Typ	CA6535
Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

### Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Inconel	vhodný	30 m/min	S
mokrý max.	omezené použití		
suchý	vhodný		
Vzduch	vhodný		