

**SOMT....20ER-GM, CA6535, Typ: 10****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	222076 10
GTIN	4960664708260
Třída artiklu	25A

**Popis****Provedení:**

4břítá vyměnitelná destička s konvexními řeznými hranami pro nízké řezné síly.

**Použití:**

**Geometrie GM** je 1. volbou pro všeobecné obrábění.

**Upozornění:**

Směrné hodnoty pro  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Technický popis**

Posuv $f_z$ na zub	0,5 – 1,2 mm
Typ	S
Rádus pro programování u $a_p$ max	3 mm
Rohový rádus	2 mm
Tloušťka destičky E	4,76 mm
Velikost vyměnitelných destiček	10
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SOMT140520ER-GM

Typ	CA6535
Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

### Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Inconel	vhodný	30 m/min	S
mokrý max.	omezené použití		
suché	vhodný		
Vzduch	vhodný		