

**Základní prvek válcová stopka, s vnitřním chlazením, 5×D, Typ: 13****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 232250 13 |
| GTIN | 4045197589040 |
| Třída artiklu | 22G |

Popis**Provedení:**

S vnitřním chlazením.

Upozornění:

Další velikosti k dodání na poptávku.

Vnitřní chlazení: ano

Počet břitů Z: 2

Rozsah $\varnothing D_c$: 13 - 17,5 mm

Užitná délka L_1 : 63,5 mm

\varnothing stopky D_s : 20 mm

Délka stopky L_s : 50 mm

Upínací šrouby: 232990 TX8

Technický popis

| | |
|----------------------------|--------------|
| Užitná délka L_1 | 63,5 mm |
| Upínací šrouby | 232990 TX8 |
| Rozsah $\varnothing D_c$ | 13 - 17,5 mm |
| \varnothing stopky D_s | 20 mm |
| Délka stopky L_s | 50 mm |
| Počet břitů Z | 2 |
| Provedení | 5×D |
| Stopka | ISO 9766 |
| Vnitřní chlazení | ano |

Druh produktu

Vrták s vyměnitelnými
břitovými destičkami

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, stopka E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený
utahovací moment 1,3 Nm

211750 1,3

Sada šroubů Torx® 10dílná Pohon TX8

232990 TX8