

**Základní prvek stopka MK, bez vnitřního chlazení, 5×D, Typ: 25****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	232260 25
GTIN	4045197592583
Třída artiklu	22G

Popis**Provedení:**

Pro otvory do přesnosti IT10.

Upozornění:

Další velikosti k dodání na poptávku.

Vhodná redukční pouzdra pro nástroje se stopkou MK viz č. **343000-343530**.

Vnitřní chlazení: ne

Počet břitů Z: 2

Rozsah Ø D_c: 25 - 35 mm

Užitná délka L₁: 187,3 mm

Morse kužel MK velikost: 4

Upínací šrouby: 232990 TX15

Technický popis

Upínací šrouby	232990 TX15
Rozsah Ø D _c	25 - 35 mm
Užitná délka L ₁	187,3 mm
Morse kužel MK velikost	4
Počet břitů Z	2
Provedení	5×D
Stopka	Morse kužel
Vnitřní chlazení	ne
Druh produktu	Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Příslušenství

Sada šroubů Torx® 10dílná Pohon TX15	232990 TX15
Sada šroubů Torx® 10dílná Pohon TX9	232990 TX9
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 1600 cNm	659906 1600
Čepel 8 mm, s magnetem s 1/4palcovým upínáním bitů Celková délka 50 mm	659874 50
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 1600 cNm	659957 1600