


SOMT....20ER-GM, CA6535, Typ: 14

Údaje o objednávce

Artikové číslo	222076 14
GTIN	4960664708291
Třída artiklu	25A

Popis
Provedení:

4břítá vyměnitelná destička s konvexními řeznými hranami pro nízké řezné síly.

Použití:

Geometrie GM je 1. volbou pro všeobecné obrábění.

Upozornění:

Směrné hodnoty pro $a_e = 0,3 \times D$.

Technický popis

Posuv f_z na zub	0,5 – 1,2 mm
Typ	S
Rádus pro programování u a_p max	3,5 mm
Rohový rádus	2 mm
Tloušťka destičky E	5,56 mm
Velikost vyměnitelných destiček	14
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SOMT140520ER-GM

Typ	CA6535
Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Inconel	vhodný	30 m/min	S
mokrý max.	omezené použití		
suché	vhodný		
Vzduch	vhodný		