

Yale

Tříbodový podvozek pro těžké náklady typ LX, s ojí říditelný, Nosnost: 6t



Údaje o objednávce

Artikové číslo	086009 6
GTIN	4025092163781
Třída artiklu	08Y

Popis

Provedení:

Tříbodové podvozky pro velké zatížení pro přepravu středně těžkých nákladů. S ojí a zadní částí podvozku. Obě zadní části podvozku mají stejnou konstrukci a jsou vybaveny dvěma nastavitelnými spojovacími tyčemi. Celkové zatížení se rozděluje na přední a zadní části podvozku po 50%.

Rozsah dodávky:

Tři části podvozku, dvě spojovací tyče, ojí.

Technický popis

Hmotnost	45 kg
Rozsah zadního nastavení od – do	500 - 1400 mm
Výška ložné plochy vzadu	115 mm
Výška ložné plochy vpředu	115 mm
Šířka ložné plochy vpředu	150 mm
Ø koleček	85 mm
Počet koleček vzadu	8

Šířka kolečka	90 mm
Šířka ložné plochy vzadu	250 mm
Délka úložné plochy vzadu	300 mm
Délka úložné plochy vpředu	185 mm
Označení výrobce	LX-6
Počet koleček vpředu	4
Nosnost	6 t
Druh produktu	Podvozek pro těžké náklady