

**Základní prvek stopka MK, bez vnitřního chlazení, 3×D, Typ: 12****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	232258 12
GTIN	4045197658425
Třída artiklu	22G

Popis**Provedení:****Přímé drážky.****Upozornění:**

Vhodná redukční pouzdra pro nástroje se stopkou MK viz č. **343000-343530**.

Další velikosti k dodání na poptávku.

Vnitřní chlazení: ne

Počet břitů Z: 2

Rozsah $\varnothing D_c$: 12 - 12,5 mm

Užitná délka L_1 : 31,8 mm

Morse kužel MK velikost: 2

Upínací šrouby: 232990 TX7

Technický popis

Užitná délka L_1	31,8 mm
Rozsah $\varnothing D_c$	12 - 12,5 mm
Upínací šrouby	232990 TX7
Morse kužel MK velikost	2
Počet břitů Z	2
Provedení	3×D
Stopka	Morse kužel
Vnitřní chlazení	ne

Druh produktu

Vrták s vyměnitelnými
břitovými destičkami

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, stopka E 6,3 Profil Torx® TX7

674248 TX7

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený
utahovací moment 0,6 Nm

211750 0,6

Sada šroubů Torx® 10dílná Pohon TX7

232990 TX7