

HOLEX**Základní prvek válcová stopka, s vnitřním chlazením, 5×D, Typ: 18****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	232250 18
GTIN	4045197589057
Třída artiklu	22G

Popis**Provedení:**

S vnitřním chlazením.

Upozornění:

Další velikosti k dodání na poptávku.

Vnitřní chlazení: ano

Počet břitů Z: 2

Rozsah $\varnothing D_c$: 18 - 24 mmUžitná délka L_1 : 168,3 mm \varnothing stopky D_s : 25 mmDélka stopky L_s : 56 mm

Upínací šrouby: 232990 TX9

Technický popis

Upínací šrouby	232990 TX9
\varnothing stopky D_s	25 mm
Rozsah $\varnothing D_c$	18 - 24 mm
Užitná délka L_1	168,3 mm
Délka stopky L_s	56 mm
Počet břitů Z	2
Provedení	5×D
Stopka	ISO 9766
Vnitřní chlazení	ano

Druh produktu

Vrták s vyměnitelnými
břitovými destičkami

Příslušenství

Sada šroubů Torx® 10dílná Pohon TX9

232990 TX9

PrecisionBit pro šrouby Torx®, stopka E 6,3 Profil Torx® TX9

674248 TX9

Sada šroubů Torx® 10dílná Pohon TX8

232990 TX8

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený
utahovací moment 2,2 Nm

211750 2,2