

**Základní prvek stopka MK, bez vnitřního chlazení, 8×D, Typ: 12****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	232265 12
GTIN	4045197592613
Třída artiklu	22G

Popis**Upozornění:**

Vhodná redukční pouzdra pro nástroje se stopkou MK viz č. **343000-343530**.

Další velikosti k dodání na požádání.

Hodnoty posuvu f snižte o 5 % a hodnoty v_c o 10 %.

Vnitřní chlazení: ne

Počet břitů Z: 2

Rozsah $\varnothing D_c$: 12 - 12,5 mm

Užitná délka L_1 : 111,1 mm

Morse kužel MK velikost: 2

Upínací šrouby: 232990 TX7

Technický popis

Užitná délka L_1	111,1 mm
Rozsah $\varnothing D_c$	12 - 12,5 mm
Upínací šrouby	232990 TX7
Morse kužel MK velikost	2
Počet břitů Z	2
Provedení	8×D
Stopka	Morse kužel
Vnitřní chlazení	ne
Druh produktu	Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, stopka E 6,3 Profil Torx® TX7	674248 TX7
Sada šroubů Torx® 10dílná Pohon TX7	232990 TX7
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 0,6 Nm	211750 0,6