

Garant**Vyvrtávací tyč HSS, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 8/06mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260022 8/06
GTIN	4067263570561
Třída artiklu	21T

Technický popis

Ø stopky D_s	8 mm
Středové přesazení L_3	5 mm
Ø minimálního předvrtání D_{min}	10 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Celková délka L	125 mm
Délka vyložení L_1	40 mm
Upínací výška L_2	7 mm
Velikost destiček	6 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 0602..
ISO kód držáku	AH08K SCLCR/L06
Norma	DIN 8024
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	5xD
Řezný materiál	HSS
Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní

Druh produktu

vyvrtávací tyč

PříslušenstvíPrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®
TX8

674248 TX8

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné
čepě Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500