

Garant**Vyvrtávací tyč HSS, levý, Ø stopky / velikost destičky: 8/06mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260023 8/06
GTIN	4067263103288
Třída artiklu	21T

Technický popis

ISO kód držáku	AH08K SCLCR/L06
Celková délka L	125 mm
Upínací výška L ₂	7 mm
Ø stopky D _s	8 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Velikost destiček	6 mm
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Středové přesazení L ₃	5 mm
Ø minimálního předvrtání D _{min}	10 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 0602..
Délka vyložení L ₁	40 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	5×D
Řezný materiál	HSS
Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní

Druh produktu

vyvrtávací tyč

PříslušenstvíPrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®
TX8

674248 TX8

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné
čepě Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500