

Garant**Soustružnický držák, neutrální, Velikost stopky / destičky: 8/07mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260300 8/07
GTIN	4067263103295
Třída artiklu	21T

Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 0702..
Velikost destiček	7 mm
Nepodepřená délka L ₁ neutrální držáky	7,5 mm
Velikost stopky	8 mm
Celková délka L neutrální držák	60 mm
ISO kód držáku	SDNCN 0808D07
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 22
Funkční šířka L ₄ neutrální držáky	4 mm
Norma	DIN ISO 5610
Způsob použití	neutrální
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	62,5 stupeň
Použití	Podélné soustružení vnější
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500