

Garant**Soustružnický držák, levý, Velikost stopky / destičky: 8/07mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260309 8/07
GTIN	4067263570608
Třída artiklu	21T

Technický popis

ISO kód držáku	SDJCR/L 0808D07
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 22
Celková délka L	60 mm
Velikost destiček	7 mm
Délka hlavy L ₁	13 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 0702..
Velikost stopky	8 mm
Funkční šířka L ₄	10 mm
Norma	DIN ISO 5610
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 22

269028 22

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500