

**Garant****Vyvrtávací tyč ocel, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 8/04mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	260344 8/04
GTIN	4067263103943
Třída artiklu	21T

## Technický popis

Ø stopky $D_s$	8 mm
Upínací výška $L_2$	7,5 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 04T0..
ISO kód držáku	A08F SDXCR/L04
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 26
Úhel nastavení $\kappa$	93 stupeň
Velikost destiček	4 mm
Délka hlavy $L_1$	15 mm
Ø minimálního předvrtání $D_{min}$	9,2 mm
Středové přesazení $L_3$	5 mm
Celková délka $L$	80 mm
Užitná hloubka $T$	3 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní

Druh produktu

vyvrtávací tyč

**Příslušenství**PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®  
TX5

674248 TX5

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné  
čepě Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500