

**Garant****Vyvrtávací tyč ocel, levý, Ø stopky / velikost destičky: 8/04mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	260345 8/04
GTIN	4067263103950
Třída artiklu	21T

## Technický popis

Ø stopky $D_s$	8 mm
ISO kód držáku	A08F SDXCR/L04
Upínací výška $L_2$	7,5 mm
Středové přesazení $L_3$	5 mm
Délka hlavy $L_1$	15 mm
Ø minimálního předvrtání $D_{min}$	9,2 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 04T0..
Celková délka L	80 mm
Užitná hloubka T	3 mm
Velikost destiček	4 mm
Úhel nastavení $\kappa$	93 stupeň
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 26
Norma	DIN 8024
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní

Druh produktu

vyvrtávací tyč

**Příslušenství**PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®  
TX5

674248 TX5

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné  
čepě Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500