

Garant**Vyvrtávací tyč TK, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 8/07mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260320 8/07
GTIN	4067263103820
Třída artiklu	21T

Technický popis

Ø stopky D_s	8 mm
Velikost destiček	7 mm
Celková délka L	125 mm
Upínací výška L_2	7,6 mm
Délka vyložení L_1	26 mm
Středové přesazení L_3	7 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 0702..
Úhel nastavení κ	107,5 stupeň
Ø minimálního předvrtání D_{min}	12 mm
ISO kód držáku	E08K SDQCR/L07
Norma	DIN 8024
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	8xD
Řezný materiál	TK
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní

Druh produktu

vyvrtávací tyč

PříslušenstvíPrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®
TX8

674248 TX8

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné
čepě Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500