

Garant**Vyvrtávací tyč GARANT Master Mute, pravý, Ø stopky / velikost destičky:
16/07mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260326 16/07
GTIN	4067263619796
Třída artiklu	29E

Popis**Provedení:**

Kulatá stopka bez upínací plochy.

Upozornění:

Neupínat na část označenou písmenem S!

Technický popis

Středové přesazení L_3	11 mm
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Délka vyložení L_1	80 mm
ISO kód držáku	A16X SDUCR/L07
Ø stopky D_s	16 mm
Řada	Master Mute
Velikost destiček	7 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 38
Ø minimálního předvrtání D_{min}	20 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 0702..
Celková délka L	151 mm
Rozsah, který nelze upnout S	96 mm
Norma	DIN 8024

Způsob použití	pravý
Kmitání	tlumené
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	Vyvrtávací tyč